

主要部件



主要零部件	品牌
主电机	SEW (赛威)
同步带	UNIENTI
吹瓶单元	Seitz (赛驰)
高压气过滤器	MESSA (梅塞尔)
气控减压阀	GHR
比例阀	Lanny/ASCO (蓝尼/阿斯卡)
伺服电机及控制系统	Schneider (施耐德)
电机变频器	Danfoss (丹佛斯)
加温灯管	GE/TOSHIBA (通用电气/东芝)
PLC	Siemens (西门子)
HMI	Siemens (西门子)
变频器	ABB
断路器	Schneider (施耐德)
光电开关	P+F (倍加福)
接近开关	P+F (倍加福)

广州达意隆包装机械股份有限公司

广州总部—生产基地
 广州市黄埔区云埔一路23号
 电话: 020-62956888
 邮箱: market@tech-long.com

北京代表处
 北京市大兴区龙湖时代天街东区十号楼二单元301
 电话: 010-80252522
 邮箱: market@tech-long.com

成都代表处
 成都市成华区湖秀二路8号北湖国际城三期
 电话: 020-62956888
 邮箱: market@tech-long.com



如欲了解更多达意隆产品, 欢迎访问我们的网站 www.tech-long.cn

股票代码 **002209**



微信公众号



抖音短视频



腾讯微视



Facebook



YouTube





Twitter

©达意隆版权所有 未经许可不得翻印

本资料由达意隆市场部出品, 其内容会因产品更新而变化, 欲了解详情, 请与我们的销售人员联系。本资料虽然经过多次校对, 以求准确, 但仅供参考使用。一切以实物及产品铭牌和说明书为准。

第六代旋转式PET吹瓶机



技术参数

特性

规格量

设备名称	第六代旋转式PET吹瓶机
产品系列	CPX 3/4/6/8/10/12/14/16/18/20/22/24/26 CPXX 16/18/20/22/24/26/28/30/32/34/36
使用范围	水, 含气饮料, 果汁, 啤酒, 酒类饮料, 食用油, 日化等
吹瓶瓶型范围	0.2L - 2.5L
产能	水瓶/含气: 2750BPH单模 热灌装: 2250BPH单模
设备尺寸(CPX 12)	主机: 3500mmX5400mm 加温机: 3800mmX2000mm 理胚机: 4000mmX8300mm
设备重量 (CPX 12)	主机: 12T, 加温机: 2.5T, 理胚机: 2.5T
能耗	108千瓦 (8克瓶胚, 33000瓶/小时)
高压气耗量	5.4Nm ³ /min(基于500ml水瓶, 33000BPH)
辅助设备	空压高压机, 冷水机或者油温机, 瓶胚翻斗机

第六代技术创新

- 新型吹气阀响应时间和能源效率优化
- 优化模架设计和锁模机构, 提高运行速度, 减少振动和噪音
- 吹嘴和拉伸连接, 支持高速运行, 延长使用寿命
- 新型加温炉设计, 加强颈部保护, 空气冷却改进及更高效节能的同时消除对冷却水的需求
- 新型运动控制器, 减少扫描周期, 以精确控制伺服拉伸和高速吹气阀
- 气动模具更换频率减少, 每个工位更换时间减少到1分钟左右
- 新型理胚系统, 45°送料, 更简易的颈部转换和更小的机器占地面积
- 模具、主轴及瓶出口星轮快速切换

第六代机标准模腔系列 (最大瓶尺寸 2.5L, 效率高达 99%)

机型	模腔数	水瓶 (≤ 600ml)		CSD 瓶 (≤ 600ml)		热灌装 (≤ 500ml 92-82°C)		制瓶容积
		* 单模最大产量	总产量	* 单模最大产量	总产量	* 产量		
CPX3	3	2750	8250	2700	8100	NA	NA	Ø90x350
CPX4	4	2750	11000	2700	10800	4800	9000	
CPX6	6	2750	16500	2700	16200	7200	13500	
CPX8	8	2750	22000	2700	21600	9600	18000	
CPX10	10	2750	27500	2700	27000	12000	22500	
CPX12	12	2750	33000	2700	32400	14400	27000	
CPX14	14	2750	38500	2700	37800	16800	31500	
CPX16	16	2700	43200	2700	43200	19200	36000	
CPX18	18	2700	48600	2700	48600	21600	40500	
CPX20	20	2700	54000	2700	54000	24000	45000	
CPX22	22	2700	59400	2700	59400	26400	49500	
CPX24	24	2700	64800	2700	64800	28800	54000	
CPX26	26	2700	70200	2700	70200	31200	58500	

* 速度可能因瓶子和预制件设计而异